

# 数字存储示波器

## TBS1000B-EDU 系列产品技术资料



TBS1000B-EDU 系列数字存储示波器是专为满足当今大专院校的需求而设计的。它是第一个使用创新的全新课件系统的示波器,教育工作者能够把教学材料无缝整合到 TBS1000-EDU 示波器上。课件信息直接显示在示波器显示屏上,可以用来提供分步说明、背景理论、提示和技巧,或为学生编制实验工作文档提供一种高效的方式。仪器包括 7 英寸 WVGA TFT 彩色显示器、高达 2 GS/s的采样率、50 MHz - 200 MHz 带宽、双通道频率计数器和标配五年保修、等等,使得 TBS1000B-EDU 成为面向教育事业的业内价值最高的入门级示波器。

#### 主要性能指标

- 50 MHz 、 70 MHz 、 100 MHz 、 150 MHz和200MHz 带宽型号
- 2 通道型号
- 所有通道上高达 2 GS/s 的采样率
- 所有通道上 2.5k 点记录长度
- 高级触发,包括脉冲和行选视频触发

#### 主要特点

- 7 英寸 WVGA (800X480) 有源 TFT 彩色显示器
- 34 种自动测量
- 双窗口FFT,同时监测时域和频域
- 集成课件功能
- 双通道频率计数器
- \_ 缩放功能
- 自动设置和自动量程功能
- 全新经济型 50 MHz TPP0051 无源探头
- 多种语言的用户界面
- 体积小、重量轻 深仅 4.9 英寸 (124 mm), 重仅 4.4 磅 (2 kg)

#### 连接能力

- 前面板上 USB 2.0 主控端口,快速方便地存储数据
- 后面板上 USB 2.0 设备端口,方便地连接 PC

#### 查看信号细节

为正确分析信号,必需确保能够足够详细地看到信号。TBS1000B-EDU示波器使得学生能够学习高级触发,用来 TBS1000B-EDU标配7英寸高清TFT显示器,可以清楚地 查看所有信号及关键屏幕信息。屡获大奖的泰克 MDO/DPO 系列仪器开创的用户界面,则进一步增强了这一仪器。用户 界面使用方便,可以快速进入所有示波器功能,包括高清"Pan & Zoom"( 卷动和缩放 ) 功能, 其分辨率最高可达正常分辨 率的10倍,可以查看更多的信号细节。



缩放功能可以以正常视图最高 10 倍的分辨率显示信号细节。

#### 数字精度,精确测量


由于高达 200 MHz 的带宽、2 GS/s 的最大采样率和 3% 的 垂直测量精度,TBS1000B-EDU可以查看信号细节。由于 泰克专有的采样率,您可以一直在所有通道上,不折不扣地 获得声称的实时采样率,支持最低10倍过采样率。在改变水 平设置或使用多条通道时,采样性能不会下降,您可以查看 信号的真实特点。



泰克专有数字实时采样技术,查看其它示波器可能漏掉的所有细节。


#### 为调试器件提供关键工具

调试当今复杂电路。标配上升沿或下降沿、脉宽和视频触发 设置允许学生迅速隔离关心的信号,使用灵活的触发设置菜 单考察其它触发选项。




脉冲触发功能可以简便地捕获关键事件。

一旦捕获信号,TBS1000B-EDU 提供了高级数学运算和测量 功能,可以简便地评估信号质量。用户可以加、减、乘多个波形, 或使用34种自动测量中的任何一种测量,迅速可靠地计算重 要的信号特点,如频率、上升时间或过冲。




标配 34 种自动测量功能,迅速分析信号。

对高级频率分析,专用前面板按钮可以迅速进入 FFT 功能,能够同时显示频域波形和时域波形,为查看信号与 FFT 结果之间的关系提供了一种方便的方式。



专用前面板按钮,迅速执行 FFT。

为进一步增强教学过程,可以使示波器"Autoset"功能失效。对于那些对学生学习示波器基础操作非常重要的入门实验,使 Autoset 失效将帮助他们运用自己掌握的示波器操作知识,而不是使用 Autoset 按钮走捷径。这一功能由密码控制,通过进入 Utility 菜单中的 Autoset 屏幕,可以禁用或启用 Autoset。



通过在 Utility 菜单中输入密码,可以禁用或启用"Autoset"功能。

TBS1000B-EDU 还标配内置双通道频率计数器。独立控制每个计数器的触发电平,为同时监测两个不同的信号频率提供了一种简便的方式。



双通道 - 所有 TBS1000-EDU 示波器都标配 6 位频率计数器



#### 课件功能


新型课件功能建立了一个教育生态系统,把强大的 PC 课程编辑器软件与 TBS1000B-EDU 仪器和课件登录页面结合起来。通过新功能,教育工作者能够创建实验室说明和指令,然后把材料直接上传到 TBS1000-EDU 示波器。可以修改现有实验的内容,直接支持最新讲座,或探索班级讨论中发现的新想法。学生可以直接在示波器上执行实验室工作,在由示波器屏幕截图组成的报告文件中记录进展情况。可以在同一教育机构的不同的实验室、教授之间简便共享,甚至可以在世界各地不同教育工作者之间共享。泰克课件网页的设置使得教育工作者可以简便地分享自己的课程材料,或评估同事新的有趣的想法,获得启发。

#### PC 课程编辑器软件

一切从PC课件编辑器工具开始。这个基于 Windows 的应用软件为开发课件提供了一个框架。通过简单的 Windows 工具,讲师可以使用文字、图像、公式或表格,创建新实验,或编辑现有实验。另外还可以创建一个个人资料签名,识别教授、班级或学校。

课件内容的基本构件是 Lab 部分。概述、设备设置、理论探讨和分步说明都可以包括在这个部分。在实验结束时,可以创建一个课程。一般来说,课程由相关主题的多个实验构成,如基础数字课程可能包括的实验主题有: "基础布尔逻辑"、"简单的 AND 和 OR 运算"、"时钟"、"亚稳定器件"、"内存器件"、等等。可以在多个课程之间共享各个实验,教授可以使课程材料迎合特定受众的需求。一旦定义了所有课程,那么将创建一个包/工作空间文件,其中包含所有课程及相关实验,可以把内容上传到 TBS1000-EDU 示波器中。


为适应地区差异,课件 PC 软件和帮助向导支持用 11 种不同的语言提供。



课件 PC 界面使用 Labs 构建课程。然后使用课程构建包,包上传到示波器中。

#### 示波器课件功能

在工作空间文件加载到仪器中时,学生可以使用前面板上的 "Course"按钮,方便地访问内容。通过使用示波器软键和 多功能旋钮,学生可以访问最多 8 个课程,每个课程最多 30 个实验。为了适应多个班级使用同一台仪器的情况,示波器 上可以存储最多 100 MB 的课程教材。一旦选择了一个实验,学生可以温习概况部分,使用分步程序执行实验,收集数据,检查和保存数据结果,生成报告,显示为程序每一步创建的 波形。所有这些工作都可以在示波器上直接完成。



通过示波器软键进入课件菜单,方便地使用所有课件功能。

#### 泰克课件登录页面

帮助教育工作者找到新的有趣的想法,为实验创建内容。泰克已经创建了一个课件网页。在这个网站上,用户可以下载和定制相关的课程材料,或上传材料,与同行分享自己的实验。这个网站还包含一个完善的搜索引擎,访问者可以按关键字、作者、类别、主题和/或语言搜索实验。尽管这个网站要求注册,但一旦注册,用户可以下载或上传材料,还可以对使用过的材料发表评论。



强大的搜索引擎,轻松找到关心的材料。


#### 专业设计, 让您的工作更轻松

TBS1000B-EDU 系列示波器拥有您预期泰克提供的简便易用性和熟悉的操作。

#### 直观的操作

直观的用户界面、每条通道专用垂直控件、自动设置及自动 量程,使这些仪器使用起来非常简便,缩短学习时间,提高 效率。

在您需要的时间和地方提供帮助



上下文相关帮助系统提供了与您正在完成的任务有关的重要信息。

内置帮助菜单为您提供与示波器的特性和功能有关的重要信息。提供的帮助语言与用户界面相同。

#### 您可以依赖的性能

除行业领先的服务和支持外,TBS1000B系列每台示波器标配5年保修。

## 技术数据

除另行指明外,所有技术数据适用于所有型号。

#### 型号概况

	TBS1052B-EDU	TBS1072B-EDU	TBS1102B-EDU	TBS1152B-EDU	TBS1202B-EDU
带宽	50 MHz	70 MHz	100 MHz	150 MHz	200 MHz
通道	2	2	2	2	2
每条通道上的采样率	1.0 GS/s	1.0 GS/s	2.0 GS/s	2.0 GS/s	2.0 GS/s
记录长度	在所有时基上 2.5k 点	<u> </u>			

### 垂直系统 - 模拟通道

垂直分辨率	8位	
输入灵敏度范围	所有型号 2 mV - 5 V/div, 支持校准后微调	
DC 增益精度	±3%, 10 mV/div - 5 V/div	
最大输入电压	300 V <sub>RMS</sub> CAT II 在超过 100 kHz 时额定值以 20 dB/decade 下降,一直到 3 MHz 及以上的 13 V <sub>PP</sub> AC	
偏置范围	2 mV - 200 mV/div: ±1.8 V >200 mV - 5 V/div: ±45 V	
带宽限制	20 MHz	
输入耦合	AC, DC, GND	
输入阻抗	1 MΩ,并联 20 pF	
垂直缩放	垂直扩展或压缩动态的波形或停止的波形	

## 水平系统 - 模拟通道

时基范围	2.5 ns - 50 s/div
时基精度	50 ppm
水平缩放	垂直扩展或压缩动态的波形或停止的波形

#### 输入/输出端口

USB 接口 前面板上的 USB 主控端口支持 U 盘, 仪器背面的 USB 设备端口支持连接 PC 及所有兼容

PictBridge 的打印机

GPIB 接口 选配

#### 数据存储

非易失存储器

参考波形显示 2.5K 点参考波形

 没有 U 盘时的波形存储
 2.5K 点

 最大 U 盘容量
 64 GB

有 U 盘时的波形存储 每 8 MB 96 个或以上参考波形

没有 U 盘时的设置 10 个前面板设置

有 U 盘时的设置 每 8 MB 4000 个或以上前面板设置

有 U 盘时的屏幕图 每 8 MB 128 个或以上屏幕图 (图像数量取决于选择的文件格式)

有 U 盘时全部保存操作 每 8 MB 12 个或以上全部保存操作

一次全部保存操作会创建 3-9 个文件(设置、图像、外加显示的每个波形一个文件)

课程内容 100 MB

#### 采集系统

采集模式

峰值检测 捕获高频和随机毛刺。在 5μs/div - 50 s/div 的所有时基设置下捕获最窄 12 ns (典型值)

的毛刺

采样 仅采样数据

平均的波形,可以选择: 4,16,64,128

单一序列 使用 Single Sequence 按钮捕获单个触发的采集序列

滚动 在 >100 ms/div 采集时基设置下

#### 触发系统

外部触发输入 所有型号均包括

触发模式 自动触发,正常触发,单一序列触发

触发类型

边沿(上升沿/下降沿) 电平驱动的传统触发。任意通道上正斜率或负斜率。耦合选择: AC, DC, 噪声抑制, 高频

抑制,低频抑制

视频 在所有行或各个行上触发,在奇数场/偶数场或所有场上触发,支持合成视频或广播标准

(NTSC, PAL, SECAM)

脉宽(或毛刺) 触发小于、大于、等于或不等于的脉宽,时间极限范围可以在 33 ns - 10 s 之间选择

触发源 2 通道型号: CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC 线路

触发视图 在压下 Trigger View 按钮时显示触发信号。

触发信号频率读数 提供触发源的频率读数。

#### 波形测量

光标

类型 测量 	幅度 , 时间 $\Delta T$ , $1/\Delta T$ , $\Delta V$
自动测量	周期,频率,正宽度,负宽度,上升时间,下降时间,最大值,最小值,峰峰值,中间值, RMS,周期RMS,光标RMS,相位,正脉冲数,负脉冲数,上升沿数,下降沿数,正占空比, 负占空比,幅度,周期中间值,光标中间值,突发宽度,正过冲,负过冲,面积,周期面积, 高,低,延迟RR,延迟RF,延迟FF,延迟FF

#### 波形数学

代数	加,减,乘	
数学函数	FFT	
FFT	窗口: Hanning, 平顶, 矩形 2048 个样点	
来源	2 通道型号: CH1 - CH2, CH2 - CH1, CH1 + CH2, CH1 × CH2	

#### 自动设置菜单

单键自动设置所有通道的垂直系统、水平系统和触发系统,支持撤销自动设置操作。

方波	单周期,多周期,上升沿或下降沿
正弦波	单周期,多周期,FFT 频谱
视频 (NTSC, PAL, SECAM)	场: 所有场, 奇数场或偶数场 行: 所有行或行号可选

#### 自动量程

在探头从一点移动到另一点时或在信号呈现出大的变化时,自动调节垂直示波器设置和/或水平示波器设置。

#### 频率计数器

分辨率	6位
精度(典型值)	+ 百万分之 51, 包括所有频率参考误差, +1 计数误差
频率范围	AC 耦合,最低 10 Hz 到额定带宽
频率计数器信号源	脉宽或选择边沿的触发源 频率计数器在脉宽和边沿模式下一直测量选择的触发源,包括由于运行状态变化而导致示波器采集中断时,或采集单次事件已经完成时。 频率计数器不测量没有判定为合法触发事件的脉冲。 脉宽模式: 计数 250 ms 测量窗口内部判定为可触发事件的拥有足够幅度的脉冲(如在设置为"<"模式、且极限设置为相对较小的数值时 PWM 脉冲串中的所有窄脉冲)。 边沿触发模式: 计数足够幅度的所有脉冲。
通道	2 通道

#### 显示系统

插补	Sin(x)/x	
波形样式	点,矢量	
余辉	Off, 1 s, 2 s, 5 s, 无穷大	
格式		

#### 课件软件

系统要求

安装课件软件要求的最低 PC 配置如下。

	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux (ubuntu 12.04, 12.10, 13.04 或 fedora 18, 19)
RAM	512 MB
磁盘空间	l GB 的空闲硬盘空间
显示器	XVGA 1024×768,推荐 120 dpi 字号
可移动媒体	CD-ROM 或 DVD 驱动器
外设	键盘和微软鼠标或其他兼容指向设备

#### 物理特点

仪器外观尺寸

包装尺寸

重量

仪器毛重

RM2000B 机架安装

	毫米	
高	158.0	
宽	326.3	
深	124.2	
	毫米	
高	266.7	
宽	476.2	
深	228.6	
	公斤	
仅仪器	2.0	
带附件	2.2	
	毫米	
宽	482.6	
高	177.8	
深	108.0	
L	<del></del>	

#### 环境和安全

温度

工作状态 0 到 +50℃ 非工作状态 -40 到 +71℃

湿度

工作状态和非工作状态 在+40℃及以下时最高85%

在 +50℃以下时最高 45% 相对湿度

高度

工作高度和非工作高度 最高 3,000 米

法规

电磁兼容能力 满足指令 2004/108/EC, EN 61326-2-1 Class A; 澳大利亚 EMC 框架

安全 UL61010-1:2004, CSA22.2 No. 61010-1:2004, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001

### 订货信息

#### 型号

TBS1052B-EDU 50 MHz, 2 通道, 1 GS/s, TFT DSO TBS1072B-EDU 70 MHz, 2 通道, 1 GS/s, TFT DSO TBS1102B-EDU 100 MHz, 2 通道, 2 GS/s, TFT DSO TBS1152B-EDU 150 MHz, 2 通道, 2 GS/s, TFT DSO 200 MHz, 2 通道, 2 GS/s, TFT DSO

#### 仪器选项

#### 语言选项

选项 L1 法语前面板贴纸 选项 L2 意大利前面板贴纸 选项 L3 德语前面板贴纸 西班牙语前面板贴纸 选项 L4 日语前面板贴纸 选项 L5 葡萄牙语前面板贴纸 选项 L6 简体中文前面板贴纸 选项 L7 繁体中文前面板贴纸 选项 L8 韩语前面板贴纸 选项 L9 俄语前面板贴纸 选项 L10

#### 电源插头选项

选项 A12

选项 A99

北美电源插头 (115 V, 60 Hz) 选项 A0 欧洲通用电源插头 (220 V, 50 Hz) 选项 A1 选项 A2 英国电源插头 (240 V, 50 Hz) 澳大利亚电源插头 (240 V, 50 Hz) 选项 A3 北美电源插头 (240 V, 50 Hz) 选项 A4 瑞士电源插头 (220 V, 50 Hz) 选项 A5 日本电源插头 (100 V, 110/120 V, 60 Hz) 选项 A6 中国电源插头 (50 Hz) 选项 A10 印度电源插头 (50 Hz) 选项 A11

巴西电源插头 (60 Hz)

没有电源线

www.oitek.com.cn 11

#### 服务选项

选项 D1 校准数据报告

探头和附件不享受示波器保修和服务方案。如需具体保修和校准条款,请参阅每款探头和附件的产品技术资料。

#### 探头选项

TBS1XX2B-EDU P2220 用 P2220 探头 (200 MHz 无源电压探头, 1x/10x 衰减 ) 替代标配探头

#### 附件

#### 标配附件

附件	说明
无源探头,每条通道一只	TPP0051: 50MHz 无源探头,适用于 : TBS1052B-EDU
	TPP0101: 100 MHz 无源探头,适用于 : TBS1072B-EDU, TBS1102B-EDU
	TPP0201: 200 MHz 无源探头,适用于 : TBS1152B-EDU, TBS1202B-EDU
电源线	(请指明插头选项)
NIM/NIST	可溯源校准证明
印刷的文档资料	安装和安全手册
	(英语,日语,简体中文)
装有客户文档的光盘	客户文档,包括详细的用户手册(英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,
	葡萄牙语,俄语,简体中文,西班牙语,繁体中文)
教育光盘	课件 PC 软件,课件实验实例,探头 ABC 应用指南,示波器 XYZ 应用指南,
	课件 PC 软件下载链接: www.tek.com Education 登录页面
5年保修	对材料和工艺缺陷,在五年内保修,包括工时费和部件,不包括探头和附件(示
	波器保修和服务产品不包括探头和附件,具体保修和校准条款请参阅每款探头
	和附件的产品技术资料)

#### 推荐附件

附件	说明
TEK-USB-488	GPIB 到 USB 转换器
AC2100	软仪器携带包
HCTEK4321	硬塑料仪器携带包 ( 需要 AC2100)
RM2000B	机架安装套件
077-0444-xx	程序员手册 - 仅英文
077-0897-xx	服务手册 - 仅英语
174-4401-xx	USB 主机到设备电缆,长 3 英尺

#### 推荐探头

TPP0101: 10X无源探头, 100MHz带宽

TPP0201: 10X无源探头, 200MHz带宽

OI8100: 1X/10X无源探头,100MHz带宽

OIHVP15HF: 1000X高压无源探头(50MHz,3000Vpk)

P6015A: 1000X 高压无源探头 (75MHz)

IHVP250: 100X 高压无源探头 (250MHz,2000Vpk)

P5100A: 100X高压无源探头,500MHz带宽

OIDP100: 高压差分探头, 100MHz带宽

OIDP50: 高压差分探头,50MHz带宽

HZ100: 高压差分探头, 40MHz带宽

HZ115: 高压差分探头, 40MHz带宽

P5200A: 高压有源差分探头(25MHz)

HZO40: 高速差分探头, 200MHz

P6021A: 15A, 60MHz AC电流探头

P6022: 6A, 120MHz AC电流探头

HZO20: 1000X无源高压探头(400MHz,1000Vrms)

E3N: 2000 A, 5 - 50 kHz AC 电流探头

C160: 100 A, 100 kHz AC/DC 电流探头 /BNC

TCP303/TCPA300: 150A, 15MHz AC/DC电流探头/放大器

TCP305A/TCPA300: 50A, 50MHz AC/DC电流探头/放大器

TCP312A/TCPA300: 30A, 100MHz AC/DC电流探头/放大器

TCP404XL/TCPA400: 500A, 2MHz AC/DC电流探头/放大器

## CE



泰克经过 SRI 质量体系认证机构进行的 ISO 9001 和 ISO 14001 质量认证。



产品符合 IEEE 标配 488.1-1987、RS-232-C 及泰克标配规定和规格。

## 北京海洋兴业科技有限公司

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼906 邮政编码: 100096

电话: 010-62176775 62178811 62176785

传真: 010-62176619 企业QQ: 800057747

官方网址: www.oitek.com.cn





